

KERN FFN15K2IPN



Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	395 x 308 x 205 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	4,600 kg
Peso neto:	3,878 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	230 x 300 x 130 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	230 x 300 x 130 mm
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	230 x 190 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	2 g
Linealidad:	4 g
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-15000000 mg
Reproducibilidad:	2 g
Resolución:	7500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a: CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red