


SPECIFIKACE


Objednací číslo: 11 59 83



SPECIFIKACE

ZÁKAZNÍK				VELIKOST		
DÍL Č.	Č. ZÁKAZNÍKA					
	NÁŠ DÍL					
POLOŽKA	POPIS	SPECIFIKACE			PODMÍNKA TESTU	
1	IMPEDANCE REPRODUKTORU	Ω	\pm	$\% \Omega$	PŘI	Hz
2	ČINNOST	MUSÍ BÝT NORMÁLNÍ			PROGRAMOVÝ ZDROJ V	
3	BZUKY & RACHOTY	MUSÍ BÝT NORMÁLNÍ			SINUSOVÁ VLNA V	
4	REZONANČNÍ FREKVENCE f_0	\pm		Hz	BEZ TLUMENÍ	
5	VÝSTUPNÍ S-P-L	STŘEDNÍ HODNOTA $\pm 2\text{dB}$			PŘI M W OSE POČÍTÁNO	
6	FREKVENČNÍ ODEZVA	f_0		Hz		
7	JMENOVIÁ FREKV. ODEZVA			Hz		
8	JMENOVIÝ PŘÍKON		W			
9	TEST ZATÍŽENÍ	PODLE TEST. POLOŽKY 2&3			BÍLÝŠUM	W HOD
10	TEPELNÝ TEST	PODLE TEST. POLOŽKY 2&3			$^{\circ}\text{C}$ %	R.H. HOD
11	VLHKOSTNÍ TEST	PODLE TEST. POLOŽKY 2&3			$^{\circ}\text{C}$ %	R.H. HOD
12	HUSTOTA MAGM. TOKU	GAUSS				
13	MAGNET	mmx	mmx	mm		
14	HMOTNOST		g			
15	VELIKOST REPRODUKTORU	\emptyset				
16	PROUD	120mA $\pm 30\text{mA}$				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
POZNÁMKY:				PODPIS A RAZÍTKO		

SCHEMA ZAPOJENÍ



Změny vyhrazeny!