

# KERN FKT36K0.1L

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
SLEEP-Funktion:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Statistikfunktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Unterflurwägung:	Haken
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	10 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CHEURO
-----------------------------------	--------

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
-----------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 470 x 190 mm
Bruttogewicht:	7,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	360000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (E2); 10 kg (E2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	500 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Wägebereich [Max]:	36 kg
Wägeeinheiten:	* ct dwt g kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
Display Ziffernhöhe:	4 mm

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen100 mg (Labor):	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen1 g (Normal):	
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	360000

## Funktionen

Dosierfunktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

# KERN FKT36K0.1L



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 350 x 390 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 340 x 240 mm