

**Material** Polyamid 6 GF 30

**Temperaturen** -20°C bis +100°C

**Gewinde** metrisch nach EN 60423  
PG nach DIN 40430

**Hinweis** Zur Befestigung von Kabelverschraubungen und Zubehör. Mit Bund, um Beschädigungen des Untergrundes während der Montage zu vermeiden.

**Material** Polyamide 6 GF 30


**Temperatures** -20°C to +100°C

**Thread** metric acc. to EN 60423  
PG acc. to DIN 40430

**Note** For fixing cable glands and accessories. With collar, in order to avoid damages at the surface during installation.

Zulassungen / Approvals: 

RoHS 

Artikel / Article			Gewinde / Thread		H	VPE / PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005	IG			
11096512	12096512	13096512	M 12 x 1,5	18	5.0	100
11096516	12096516	13096516	M 16 x 1,5	22	5.0	100
11096520	12096520	13096520	M 20 x 1,5	26	6.0	100
11096525	12096525	13096525	M 25 x 1,5	32	6.0	100
11096532	12096532	13096532	M 32 x 1,5	41	7.0	100
11096540	12096540	13096540	M 40 x 1,5	50	7.0	50
11096550	12096550	13096550	M 50 x 1,5	60	8.0	50
11096563	12096563	13096563	M 63 x 1,5	75	8.0	50
11096575	12096575	13096575	M 75 x 2,0	85	15.0	1
11096407	12096407	13096407	PG 7	19	5.0	100
11096409	12096409	13096409	PG 9	22	5.0	100
11096411	12096411	13096411	PG 11	24	5.0	100
11096413	12096413	13096413	PG 13.5	27	6.0	100
11096416	12096416	13096416	PG 16	30	6.0	100
11096421	12096421	13096421	PG 21	36	7.0	100
11096429	12096429	13096429	PG 29	46	7.0	50
11096436	12096436	13096436	PG 36	60	8.0	25
11096442	12096442	13096442	PG 42	65	8.0	25
11096448	12096448	13096448	PG 48	70	8.0	25
11096038	12096038	13096038	NPT 3/8"	22	7.0	100
11096012	12096012	13096012	NPT 1/2"	27	7.0	100
11096034	12096034	13096034	NPT 3/4"	33	7.0	50
11096100	12096100	13096100	NPT 1"	41	7.0	25

