

Datenblatt

BenQ GC2870H

71,12 cm / 28" VA LED-Display

- LED-Hintergrundbeleuchtung
- inkl. 85 % Farbsättigung
- Reaktionszeit 5 ms (GtG)
- Flicker Free / Low Blue Light



	Modell : GC2870H
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LEKLA.TBE / 471 8755 06323 7
Panel	Typ : 71,12 cm / 28" Wide (AMVA+ Panel)
	Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9
	Pixelabstand : 0,320 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 711,2 / 621 x 341 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Panel : 8 Bit
	Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 3000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
	Helligkeit : 300 cd/m ²
	Reaktionszeit : 5 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : 2 x HDMI™
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Nein
	Eingangsfrequenz H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation
Extras	Bildqualität : Flicker Free / Low Blue Light
	Sicherung : Kensington Lock
	Halterung VESA : 100 mm x 100 mm
	Neigebereich : -5° / +20° vorn/hinten
Energie	Netzadapter : internes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (base on Energy Star) : ≤ 23 W
	Stromsparmmodus : < 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TÜV Bauart, TCO 6.0
	Umwelt : Energy Star 6.0, EPEAT Silber
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto: 5,5 kg
	Gehäusefarbe : Black
	Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 477 x 659 x 204 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, VGA-, HDMI- Kabel, Kurzanleitung, CD-Manual
	Garantie und Service: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 21.03.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters