

KERN CXB3K1NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	2 g
Peso recomendado para ajuste:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	20 g
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	1 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	100 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	1 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	30000

Funciones

Función de contaje:	si
---------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	15 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	8 h
Tiempo de funcionamiento:	200 h
Tiempo de funcionamiento:	60 h

Servicio

Adjustment at the location of installation:	961-247
Certificado DAkkS:	963-127
Verificación:	965-227

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	380 x 390 x 170 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	4,400 kg
Peso neto:	4 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	300 x 330 x 110 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 225 mm