

KERN EWJ300-3H

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]



Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	15 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	15 h
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	4 h
------------------	-----

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 275 x 410 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,110 kg
Poids net:	3,572 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	220 x 340 x 321 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	180 x 191 x 230 mm
Dimensions totales (LxPxH):	220 x 340 x 321 mm
Espace de pesée (LxPxH):	155 x 175 x 217 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	80

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	3 mg
n/a:	4 g
Portée [Max]:	300 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	2 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct dwt lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	2 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	20 mg
Résolution de comptage:	150000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui