

Napelemes állatriasztó

Cikk-sz. 60058





Használati útmutató

Cikk-sz. 60058

Tisztelt vevő,

Változat:
09/16

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a benne található biztonsági és kezelési utasításokat, az optimális eredmény érdekében. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örömlénk, ha továbbjárnáná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A Gardigo napelemes állatriasztót állatok elijesztésére tervezték. A készülék egy piezo hangszórón keresztül váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki 110°-os szögben, valamint LED villanásokat idéz elő, hogy az állatokat a környékről elriassza. Az egyes hatások egyenként kapcsolhatók be. Egy PIR jelző regisztrálja, ha egy állat a jelző közelébe lép, és kiváltja a riasztó hatást. A készülék akkukkal működik, amelyeket a beépített napelemes cella vagy egy 5 V-os USB hálózati adapter tölt fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.

A Gardigo napelemes állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A frekvenciák váltakozása megakadályozza, hogy a megszokás hatása alakuljon ki.

Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen. Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madáranyák távolmaradjanak és a kis állatok elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet 10 méteres körzetben, és győződjön meg arról, hogy ott nem költenek madarak.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a hozzávaló feszültséggel - 5 V DC vagy 3 db AA ceruzaakku - szabad működtetni.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsziában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaratlan kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, és tárolja azt megfelelő módon.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkukkal is működtethető bel- és kültéren egyaránt. Ha viszont adatterről működtetjük, ez csak beltéri helyiségben történhet.
- A földbe szűrhető cövek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotlani.

4. A szállítás tartalma

- Napelemes állatriasztó
- Földbe szúrható cövek, 2 részes
- 3 db újratölthető akku (a készülékbe téve szállítjuk)
- USB kábel a feltöltéshez
- Használati útmutató.

5. Üzembe helyezés

1. Napelemes modul

2. Hangszóró


3. Érzékenységi szabályozó

4. Frekvencia szabályozó

5. LED villanófény

6. Mozgásérzékelő

7. Földbe szúrható cövek



8. Foglalat a földbe szúrható cövek rögzítéséhez

9. Jack alj USB kábel

10. Kampós eszköz a falra szereléshez

11. Elemtartó

***Figyelem! Ha az akkukat nem helyes polaritással teszi be, robbanásveszély áll fenn!**

Az állatriasztót vagy akkukkal, amelyeket a napelem panel tölt fel, vagy egy USB-s hálózati adapterrel lehet működtetni. Alapvetően nem szükséges az akkuk külső forrásból való töltése. Az akkuk a nyári időszakban kielégítő feltöltést kapnak a napelemes cellából, ha az ki van téve a közvetlen napsugárzásnak. Ha az állatriasztót már februárban elhelyezi előzetes óvatossági intézkedésként, ajánlatos, tekintettel a rövid nappalokra és a csökkent napsugárzásra, hogy a készüléket hetenként egyszer egy 5 V-os USB-s töltőkészülékkel feltöltse. Ha a készüléket egy szabadtéri garázs (carport) fedele alatt, vagy olyan helyen szereli fel, ahol nem kap közvetlen napsugárzást, a készüléket tartósan is működtetheti egy 5 V-os USB-s töltőkészülékkel. **Akkuk berakása:** működtetéséhez három ceruzaakkura (AA) van szükség. Semmiképpen ne használjon normál elemeket. **Robbanásveszély!** Az akkuk cseréje előtt kapcsolja a készüléket a "0" helyzetbe. Nyissa fel a készülék hátoldalán lévő akkutartó rekeszt oly módon, hogy a négy csavart egy csavarhúzóval kicsavarozza. Tegye be az akkukat. Ügyeljen a helyes polaritásra, ez az akkutartó házában meg van jelölve (az akku mínusz jelölésű vége mindig a rugós részre mutat az akkutartóban). Zárja az akkutartó rekeszt úgy, hogy négy csavart ismét

becsavarja. Vigyázzon a lezárásnál, hogy a tömítő gyűrű megfelelően helyezkedjen el, és ne tolódjon el a helyéről. A készülék ezzel üzemkész.

Töltés: Ajánlott az akkukat az első üzembe helyezésnél teljesen feltölteni. Egy USB-s hálózati adapterrel feltöltheti a készülékben lévő akkukat. A hálózati adapter csatlakozója a készülék alján található. Használjon egy USB-s 5 V DC hálózati adaptert. Alkalmazza hozzá a vele szállított USB hálózati adapterkábel. A kapcsolót „0-ra “ állítva kapcsolja ki a készüléket. A töltési folyamat alatt a mozgásjelző pirosan villog. Ha a töltési folyamat lezárult, a jelző tartósan világít.

Szerelés

Beszúrható cövek: Dugaszolja össze a cövek két részét, majd dugja be a foglatba, a készülék alján. A készüléket most elhelyezheti a gyepen vagy a virágágyásban.

Falra akasztás: A készülék hátoldalán egy lyuk található a falra való felakasztás céljára. Ennek segítségével a készüléket a falon egy szögre, egy csavarra, vagy egy kampóra akaszthatja fel.

Működés: Az akkuknak hálózati adatterről való feltöltése közben a készülék nem működtethető. Ha a PIR (infravörös) érzékelő mozgás által aktiválódik, ez pirosan felvilan.

A készülék elülső részén 2 forgató szabályozó található:

Érzékenység szabályozó: Ezen a szabályozón keresztül lehet a mozgásérzékelő érzékenységét beállítani. Forgassa a szabályozót az óramutató járásával egyezően, ezzel növeli az érzékenységet. Az érzékenység beállítása befolyásolja az észlelt mozgás nagyságát/intenzitását, valamint a hatótávolságot.

Frekvencia szabályozó: Ezzel a szabályozóval lehet a készüléket be- és kikapcsolni. A frekvencia szabályozóval a megfelelő frekvencia tartományt is kiválaszthatja, amely bizonyos állapotokat irritál, és ehhez hozzákapcsolhatja a villogás effektet. (ld. a listát lejjebb)

A frekvencia szabályozó 5 beállítási fokozata:

1. 13,5 KHz – 17,5 KHz, nyest és egér
2. 15,5 KHz – 19,5 KHz, róka és mosómedve
3. 21,0 KHz – 27,0 KHz, kutya, macska és madarak
4. csak LED-es villanófény
5. minden frekvencia és villogás

Megjegyzés: A választásnál először forgassa a szabályozót „0° állásba, majd ezután tegye a kívánt helyzetbe.

Megjegyzés: A 16.000 Hz fölötti frekvencia az emberi fül számára már nem érzékelhető.

6. Műszaki adatok:

- **Frekvencia:** 13,5 – 27,0 KHz
- 3 LED-es villogó
- Napelem panel az akku töltéséhez
- PIR érzékelő
- Frekvencia szabályozó, érzékenységi szabályozó
- **Táplálás:** 3 db AA ceruzaakku, 5 V-os USB-s adapter (nem szállítjuk vele)
- **Védettség:** IP43
- **Üzemelési hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % rel. nedvesség
- **Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50°C és ≤ 90 % rel. nedvesség.

7. Általános tudnivalók

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket.
- A mozgásérzékelő a mozgást a test melegen keresztül regisztrálja, ez embereknél is előfordulhat - ezért az áramfogyasztás csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, ha több személy is a közelben tartózkodik.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

8. Garancia

A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alapanyagból vagy gyártási hibából fakadnak. Mivel a Gardigo-nak nincs befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a teljességért és a kifogástalan tulajdonságokért vállalhatunk felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

a Gardigo-Team