

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001552958



Odstraszacz zwierząt solarny Gardigo 60058, 13.5do 27 kHz, 100 m²





Drogi kliencie,

Dziękujemy za decyzję w sprawie jednego z naszych produktów wysokiej jakości. W tej instrukcji wyjaśnimy funkcje i obsługę naszego urządzenia. Poświęć trochę czasu na przeczytanie instrukcji i przestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i działania, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i dołączać ją podczas przekazywania urządzenia innej osobie. Jeśli masz sugestie lub pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z naszym zespołem serwisowym.

Bylibyśmy zachwyceni, gdybyś nas polecił i życzymy powodzenia przy użyciu tego urządzenia.

1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie do odstraszenia zwierząt przeznaczone jest do odstraszenia zwierząt. Urządzenie emituje różne częstotliwości ultradźwiękowe za pomocą piezoelektrycznego głośnika pod kątem 110 °. Dodatkowo dodano dwie lampy błyskowe LED, aby wzmocnić efekt. Detektor ruchu rejestruje przechodzące zwierzę i wywołuje efekt. Urządzenie zasilane jest akumulatorami i zasilaniem 5 V. Wszelkie inne wykorzystanie, o którym mowa, jest niedozwolone! Nie zostaną podjęte żadne zobowiązania za szkody lub roszczenia wynikające z nieczytania i / lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i / lub jakichkolwiek modyfikacji na produkcie lub w produkcie. W takich okolicznościach nie zostaną udzielone żadne usługi gwarancyjne. Odpowiedzialność nie będzie pobierana za szkody wtórne.

2. Ważne informacje

Urządzenie nie przeszkadza zwierzętom przebywać w okolicy. Sprawia, że czują się niekomfortowo, przenoszą się do innych obszarów, które wydają się przyjemniejsze i cichsze.

Może to potrwać kilka dni lub tygodni, zanim efekt w pełni nastąpi. Rozproszenie dźwięku jest związane z lokalnym otoczeniem. Produkt można szybko zamontować i natychmiast zapewnić optymalną ochronę przed zwierzętami. Prosimy o przestrzeganie sezonu lęgowego ptaków! Przed zainstalowaniem urządzenia sprawdź otoczenie na odległość do 10 m upewnij się, że nie ma hodowli ptaków. Siedliska ptaków lęgowych mogą zostać naruszone i mogą nie wrócić do swoich gniazd. Przyczyną byłaby głodówka piskląt. Lampy błyskowe LED są dodatkową funkcją odstrasżającą zwierzęta. Zwłaszcza o zmierzchu i w nocy rozbłyski będą zaskakiwać zwierzęta i odstraszyć je.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp. nie mogą znaleźć się w rękach dzieci
- Urządzenie może być używane tylko przy podanym napięciu: 5 V DC lub 3 x AA akumulatory.
- Jeśli naprawy są potrzebne, można użyć tylko oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Należy określić, czy urządzenie nadaje się do danego zastosowania.
- Korzystanie z tego urządzenia nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z powodu braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. urządzenie przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Osoby cierpiące na epilepsję światłoczułą mogą doświadczać napadów padaczkowych lub utraty przytomności po wystawieniu na działanie niektórych migających świateł. Jeśli podczas pracy wystąpią następujące symptomy: zawroty głowy, niewyraźne widzenie, drganie gałek ocznych lub mięśni, utrata świadomości, dezorientacja, jakiegokolwiek mimowolne ruchy lub drgawki, światło powinno być natychmiast wyłączone lub dana osoba powinna opuścić obszar.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie i odpowiednio je przechowuj.
- Akumulatora nie należy używać, jeśli temperatura jest niższa niż 0 ° C. Może ulec uszkodzeniu i stracić pojemność.
- Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu i przekazuj je, przekazując urządzenie osobie trzeciej.
- To urządzenie jest odpowiednie do użytku wewnątrz i na zewnątrz, gdy stosowane są baterie. W połączeniu z zasilaczem urządzenie to nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Podczas używania szpica do wbicia w ziemię upewnij się, że urządzenie znajduje się w takim sposób, że nie staje się zagrożeniem.

4. Zawartość dostawy

- Solarny odstraszacz zwierząt
- Szpic do wbicia w ziemię, 2-częściowy
- 3 x akumulatory (zamontowane)
- Adapter kabla USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

5. Rozpoczynanie pracy

1. Panel słoneczny
2. Głośnik
3. Regulator czułości
4. Regulator częstotliwości
5. Lampa błyskowa typu LED
6. Czujnik ruchu
7. Szpic do wbicia w ziemię
8. Gniazdo do mocowania na słupie
9. Gniazdo USB
10. Hak do montażu na ścianie
11. Komora baterii

*** Uwaga: ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowego włożenia baterii**



Solarny odstraszasz zwierząt może być zasilany z akumulatorów, które są ładowane przez panel słoneczny lub zasilacz USB. Zasadniczo nie jest to konieczne do zewnętrznego ładowania akumulatorów. Akumulatory ładowane są przez panel słoneczny latem, jeśli są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli w lipcu powinieneś użyć środka odstrasżającego zwierzęta jako środka zapobiegawczego, czasami trzeba naładować akumulatory ze względu na krótkie dni. Można to zrobić, podłączając zasilanie 5 V USB lub wymieniając zewnętrzne baterie i akumulator. Jeśli chcesz zastosować urządzenie w wiacie lub w obszarze, który nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, możesz również użyć zewnętrznego zasilacza sieciowego o stałym zasilaniu.

Instalowanie akumulatorów:

Urządzenie wymaga 3 akumulatorów Mignon (AA). Nigdy nie używaj zwykłych baterii alkalicznych! Używanie baterii alkalicznych może być niebezpieczne! Przed wymianą akumulatorów wyłącz urządzenie do pozycji "0". Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia, odkręcając cztery śruby za pomocą śrubokręta. Wkładając akumulatory, upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa i jak pokazano w komorze baterii. (Ujemny koniec baterii jest zawsze podłączony do sprężyny w komorze baterii). Ponownie zamknij komorę baterii, mocując cztery śruby. Upewnij się, że gumowa uszczelka jest nadal na miejscu i nie wypadła. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Ładowanie:

Zalecamy pełne naładowanie akumulatorów przed pierwszym użyciem. Akumulatory można ładować w urządzeniu przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania 5 V USB. Gniazdo zasilania znajduje się w dolnej części urządzenia. Zawsze używaj zasilacza 5 V USB. W opakowaniu znajdziesz kabel przejściowy USB / zasilacz. Podczas sekwencji ładowania dioda LED w czujniku ruchu zacznie migać na czerwono. Gdy akumulatory są w pełni naładowane, czerwona dioda LED będzie świecić w sposób ciągły.

Montaż:

Szczyk do wbicia w ziemię:

Połącz dwa komponenty szpicem, a następnie umieść go w gnieździe w dolnej części urządzenia. Urządzenie można teraz zamontować na trawniku lub w klombach.

Montaż ścienny:

Z tyłu urządzenia znajdziesz otwór do montażu na ścianie. Użyj tego otworu do zamocowania urządzenia na gwoździu, śrubie lub małym haczyku.

Działanie:

Kiedy czujnik ruchu zostanie aktywowany przez ruch, wykrywając zwierzę, zapali się na czerwono.

Z przodu urządzenia znajdziesz dwie kontrolki:

Kontrola czułości: Tutaj możesz kontrolować czułość detektora ruchu. Przekręcenie pokrętki po prawej stronie zwiększa czułość i odległość

Kontrola częstotliwości:

Urządzenie można włączać i wyłączać i można wybierać wiele częstotliwości. Poniższa lista pokazuje częstotliwości i zwierzęta, które najprawdopodobniej będą oddziaływać na tę częstotliwość. Można dodać również efekt błysku.

5 możliwości sterowania:

1. 13,5 KHz - 17,5 KHz, kuny i myszy
2. 15,5 KHz - 19,5 KHz, lisy i szopy
3. 21,0 KHz - 27,0 KHz, Psy, koty i ptaki,
4. Tylko lampa błyskowa LED
5. Wszystkie częstotliwości i efekt błysku

Uwaga: przy wyborze częstotliwości należy zawsze najpierw ustawić na 0, a następnie na wybraną częstotliwość.

Uwaga: częstotliwości od ok. 16.000 Hz nie są słyszalne dla ludzkiego ucha.

6. Specyfikacja techniczna

Pasma przenoszenia 13,5 - 27,0 KHz

3 lampy LED

Panel słoneczny do ładowania akumulatorów

Czujnik PIR

Kontrola częstotliwości, kontrola czułości

Zasilanie 3 x akumulatory AA, zasilanie 5 V przez kabel USB (brak w zestawie)

Klasa ochrony..... IP43

Temperatura pracy 0 ° C do +50 ° C przy ≤ 90% R.H

Temperatura przechowywania 0 ° C do +50 ° C przy ≤ 90% R.H

7. Podstawowe informacje

Zgodność z CE została udowodniona, a deklaracje zdeponowane u nas. Ze względów bezpieczeństwa i zgodności nie wolno odbudowywać ani modyfikować urządzenia i / lub używać go w inny sposób niż opisany powyżej. To urządzenie ma dwuletnią gwarancję. Ponieważ Gardigo nie ma kontroli nad prawidłową instalacją i użytkowaniem urządzenia, gwarancję można zastosować tylko w pełni wyposażonym urządzeniu w doskonałym stanie. Nie przejmujemy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za szkody lub szkody następcze związane z tym produktem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których zostały wprowadzone modyfikacje lub naprawy przez klienta, jeśli zespół obwodów elektrycznych został zmodyfikowany lub zastosowano elementy inne niż oryginalne komponenty i / lub jeśli działanie urządzenia było nieprawidłowe, nieostrożne. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

8. Gwarancja

Gwarancja obejmuje eliminację wszystkich niedociągnięć, które można przypisać niedoskonałe materiały lub błędy produkcyjne. Ponieważ Gardigo nie ma wpływu na prawidłowy i prawidłowy montaż lub działanie, możemy zagwarantować tylko jakość komponentów - i że produkt jest kompletny. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub szkody powstałe z użycia tego produktu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zostały przeprowadzone zmiany lub próby naprawy produktu, zmodyfikowano obwody lub zastosowane zostały inne elementy lub spowodowano szkody spowodowane przez błędy użytkownika, niedbałe obchodzenie się lub niewłaściwe użycie.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii

Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Możesz zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu zbiórki.

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zanieśienia zużytych baterii do dystrybutorów lub punktów zbiórki.

Infolinia serwisowa:

Telefon +49 (0) 53 02 9 34 87 88

<http://www.conrad.pl>