

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 237,00 EUR



### Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Steuerung Verteilung
Baureihe	Acti 9
Produktname	Reflex iC60
Kurzbezeichnung des Geräts	Reflex iC60H
Produkt oder Komponententyp	Eingebauter Steuerungsleistungsschalter
Beschreibung der Pole	2P
Anzahl von geschützten Polen	2
Netzwerkanschluss	AC
Technologie der Auslöseeinheit	Thermomagnetisch
Charakteristik	C

### Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	10 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Leitungssch.-Leistungskennz.	H
Ausschaltvermögen	Icu 30 kA bei 220...240 V AC 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60947-2 Icu 15 kA bei 380...415 V AC 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60947-2
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Betätigungsart	Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl Fernsteuerung durch Impuls Kippschalter ON/OFF button
Typ des Steuersignals	Impuls Gehalten Maintained very low voltage
Lokale Signalisierung	Red LED: fault

Flashing LED: device overheat  
Flashing LED: device ready  
Flashing LED: device tripped  
Green LED: device ON

Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	9
Höhe	84 mm
Breite	81 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1 : 50000 Zyklen AC 50 Hz
Sperrvorrichtung	Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Schloss in AUS-Stellung
Erdschlussschutz	Separater Block
Produktkompatibilität	With PLC

## Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	93 % ( 40 °C )

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1329 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------