

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLS
Kurzbezeichnung des Geräts	PLS
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Isolierende modulare Rückseite
Gehäuse-Nennhöhe	270 mm
Gehäuse-Nennbreite	540 mm
Gehäuse-Nenntiefe	135 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	Hinterer Teil 1 auf Gehäuse
Gehäusertyp	Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung	Ohne

Zusatzmerkmale

Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035 Gehäuse
Normen	NEMA 4X IEC 62208 NEMA-Klassifizierung 13
Produktzertifizierungen	UL

Montage

Elektrische Isolierungskategorie	Klasse II
Schutzart (IP)	IP65 IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich