



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3HF
Geräteanwendung	Industrieanwendung
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	1200 mm
Gehäuse-Nennbreite	800 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm
Türtyp	Volltüren
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	Gehäuse 1 Tür mit Schliessung 1

Zusatzmerkmale

Variantenbesonderheit	Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen	1 Vorderseite
Schlossstyp	3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Aluzink für Gehäuse
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Grau RAL 7035
Standards	IEC 60529
Produktgewicht	68 kg

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	EMC-Störfestigkeit
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich