



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SM
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Geräteanwendung	Mehrzweck
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Blockierungssystem für linke Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff für Tür 4 Montageplattenhalterung 2 Tür
Abnehmbare Teile	Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe	1600 mm
Gehäuse-Nennbreite	1000 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm

Zusatzmerkmale

Anzahl Türen	2 auf Polyester
Türöffnung	Links 120 ° Rechts 120 °
Türtyp	Volltüren
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Durchführung
Material	Stahlblech für Gehäuse

	Stahlblech für Tür Zamak für Scharnier
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Schaltschrank : grau RAL 7035 Handgriff : schwarz RAL 9005
Zugänglichkeit für Betrieb	Front

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV DNV UL
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------