



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SM
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Geräteanwendung	Mehrzweck
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Blockierungssystem für linke Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff für Tür 4 Montageplattenhalterung 2 Tür
Abnehmbare Teile	Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe	1800 mm
Gehäuse-Nennbreite	1600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	500 mm

### Zusatzmerkmale

Anzahl Türen	2 auf Polyester
Türöffnung	Links 120 ° Rechts 120 °
Türtyp	Volltüren
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Durchführung
Material	Stahlblech für Gehäuse

	Stahlblech für Tür Zamak für Scharnier
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Schaltschrank : grau RAL 7035 Handgriff : schwarz RAL 9005
Zugänglichkeit für Betrieb	Front

## Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV DNV UL
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktökobilanz</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------