

Produktdatenblatt

KL 1514.510



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	KL 1514.510
Bezeichnung:	Klemmenkasten, lackiert, ohne Flanschplatte, RAL 7035
Variante:	ohne Montageplatte, lackiert
VE:	1 ST
B x H x T:	150 mm x 150 mm x 80 mm
Montage-Fläche:	0,2 dm ²
Volumen:	2,81 dm ³
Gewicht:	1,30 kg
EAN:	4028177251267
Zoll-Nummer:	85381000
Schutzarten:	NEMA 4, IP 66

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 107](#)

Approbationen:

BV	2661h_4880_C2_BV
CE	1 338 701-0
CSA	LR 59132
DNV	E-6895
GL	69 280 - 90 HH
HE	1 247 310
LR	04 / 20022
MRS	05.04003.250
TÜV	B 99 03 12010 114
TÜV	B 99 03 12010 114 engl
UL	E 76083
VDE	6312 ÜG

Produktdatenblatt

KL 1514.510



Artikeleigenschaften:

Lieferumfang

Gehäuse, Deckel mit umlaufend geschäumter PU-Dichtung und Deckelschrauben inkl. Kunststoffbuchsen.

Material

Gehäuse: Stahlblech 1,25 mm
Deckel: Stahlblech 1,25 mm

Oberfläche

Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet in RAL Struktur.
Schutzart
IP 66 nach EN 60 529/10.91
NEMA 4 wird erfüllt

Ausschreibungstexte:

Klemmgehäuse ohne Flansch (80 mm tief)
Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, Deckel aus Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer, eingeschäumter Spezialdichtung, mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen, mit Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.

Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung, Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere, Montageplatte

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrolytisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035 Struktur elektrostatisch

FRIEDHELM L O H GROUP

Produktdatenblatt

KL 1514.510



pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm