



NAVODILA ZA UPORABO

Potopna črpalka Comet Ocean Plus, 12 V

Kataloška št.: 55 23 71



Kazalo

Napotki za uporabo	2
Odstranjevanje	2
Kontaktne podatki	3
Garancijski list	4

Napotki za uporabo

1. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so zasnovane za 12 V enosmerni tok. Kot vir napajanja lahko uporabite akumulator, napajalnik ali razsmernik s transformatorjem. Pri razsmernikih s transformatorji je dovoljena največ 14 V napetost. Pri neizravnanim toku čas vklopa ne sme preseči 15 minut, temu pa mora slediti čas hlajenja, ki mora trajati najmanj 15 minut.
2. Priključke črpalke je treba povezati z virom napajanja na naslednji način:

2-žilni ploščati kabel: + pol: črno-bel; - pol: bel
2-žilni okrogli kabel: + pol: rjav; - pol: moder

Črpalko vključite s pomočjo stikala v + polu (na primer: stikalo v vodni pipi, nožno stikalo itd.).
3. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so zrakotesne in vodotesne. Črpalke ne potrebujejo vzdrževanja. Uporabljen material je fiziološko neoporečen ter nima vonja in okusa.
4. Potopne črpalke in zunanje črpalke COMET so primerne samo za uporabo v kombinaciji z vodo, katere temperatura znaša največ 60 °C. Črpalke je treba zaščititi pred močnimi udarci ali trki. V primeru nevarnosti zmrzovanja je treba posodo izprazniti ali pa odstraniti črpalko. Suhi tek črpalke je možen do 2 uri.
5. Če ste kupili potopno črpalko z odzračevanjem ali protipovratnim ventilom z odzračevanjem, lahko pri črpalci, ki ni popolnoma potopljena, opazujete, kako med pokrovom črpalke in nastavkom cevi izteka voda v finem curku. Uporabniki pogosto zmotno domnevajo, da voda izteka na kablju, vendar temu ni tako. Ta učinek "vrelca" je nameren in gre dejansko za odzračevanje črpalke.

Odstranjevanje



Tega izdelka po izteku njegove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirališču za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja simbol s prečrtanim smetnjakom na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži.

Odpadni materiali so glede na svojo oznako primerni za recikliranje. S ponovno uporabo, recikliranjem snovi in drugimi oblikami recikliranja odsluženih naprav pomembno prispevate k varstvu okolja. Prosimo, da se o lokaciji ustreznega zbirališča odpadkov pozanimате pri svoji občini.

Kontaktni podatki

COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co.KG
Industriestraße 5 · 7308 Pfaffschwende, Nemčija
Telefon: +49(0)3 60 82 / 4 36-0 · Faks: +49(0)3 60 82 / 4 36-34
E-pošta: kontakt@comet-pumpen.de
Spletna stran: www.comet-pumpen.de





GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Potopna črpalka Comet Ocean Plus, 12 V**
Kat. št.: **55 23 71**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.