

Vario – Insektsskydd

Bruksanvisning

Grattis till inköpet av en av våra kvalitetsprodukter!

Vario är en enhet som med hjälp av högfrekventa ultraljudsvågor stöter bort olika typer av insekter och skadedjur. Instrumentet är ekonomiskt, fri från kemikalier och väldigt lätt att flytta. För att undvika att skadedjuren vänjer sig vid ultraljudet kan du ta för vana att variera frekvensen (7000, 10000, 12000 kHz).

Slå bara på Vario och placera den på önskad plats. Kontrollera att ljudvågorna når den plats som du vill skydda. Möbler, gardiner etc kan dämpa signalerna. För bästa resultat bör du placera enheten nära platsen du vill skydda. De finjusterade elektroniska komponenterna garanterar ett kontinuerligt resultat.

Frekvensjustering:

- 7000 kHz Myggor, loppor
- 10000 kHz Möss, råttor
- 12000 kHz Kackerlackor, mårdar

Bästa resultat uppnås med kort användning av enheten mot kackerlackor och mårdar. Lång användning rekommenderas mot myggor, loppor, möss och råttor. Men användningen av enheten bör varieras så att inte skadedjuren vänjer sig vid ultraljuden. Det rekommenderas att du varierar signalen veckovis.

Teknisk data

Strömförsörjning	110-230 V AC, 40-60 Hz
Förbrukning	1 W
Säkerhetsklass	11
Räckvidd	upp till 25m2 i stängda rum, upp till 6m2 utomhus.

OBS!

- Elektroniska apparater, förpackningsmaterial etc ska hållas utom räckhåll för barn.
- Använd rekommenderad strömförsörjning.
- Återvinn förpackningsmaterial och avfall från enheten på ett miljövänligt sätt.
- Om du ger bort instrumentet bör du alltid skicka med bruksanvisningen.

Garanti

Vi ger dig två års garanti för den här enheten. Garantin omfattar reparation av alla defekter som inte orsakats av felaktigt material eller brister i tillverkningen. Eftersom ISOTRONIC inte har någon influens över tillverkningen så omfattar garantin bara den färdiga produktens kvalitet. ISOTRONIC ansvarar inte heller för annan skada som kan uppstå i samband med användning av produkten. Detta gäller speciellt om enheten repareras, modifieras eller används vårdslöst eller olämpligt.