



NAVODILA ZA UPORABO

Stiskalne klešče Toolcraft, 7-delni komplet

Kataloška št.: 81 86 45



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Upravljalni elementi	3
Menjava parov vložkov	3
Postopek stiskanja	3
Nastavitev moči stiskanja	4
Sprostitev prisilne zapore z vzvodom za sprostitvev	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Stiskalne klešče so namenjene stiskanju ustreznih stiskalnih konektorjev. Priloženi zamenljivi vložki omogočajo različne možnosti uporabe.

Za zagotovitev varne uporabe izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo. Navodila za uporabo dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa je lahko ogrožen tudi uporabnik.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Stiskalne klešče
- 6 parov zamenljivih vložkov (eden izmed teh je že vstavljen v stiskalnih kleščah)
- Kovček za shranjevanje/prenašanje
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan. Če odkrijete poškodbe, izdelka več ne uporabljate.
- Pri uporabi izdelka upoštevajte varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč, ki veljajo v vaši državi.

- Ne uporabljajte vzvodnega podaljška (za ojačanje učinka stiskanja stiskalnih klešč), saj to vodi do poškodb izdelka, poleg tega pa obstaja nevarnost telesnih poškodb. Stiskalne klešče lahko uporabljate samo za stiskanje ustreznih stiskalnih konektorjev, vendar ne za rahljanje vijakov, matic ali sornikov. Stiskalnih klešč prav tako ne uporabljajte kot orodje za udarjanje, sicer jih boste uničili.
- Stiskalne klešče pri uporabi ali shranjevanju zaščitite pred vlago, prahom in umazanijo, maščobo ali kemikalijami. Poleg tega pazite, da vam stiskalne klešče ne padejo iz rok, sicer se poškodujejo in niso več uporabne. Za zaščito uporabite priložen kovček za shranjevanje/prenašanje.
- V šolah, izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah in delavnicah samopomoči mora uporabo izdelka odgovorno nadzorovati izobraženo osebje.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Če imate vprašanja glede pravilne uporabe naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

Upravljalni elementi



- 1 Ročaja z vgrajenim mehanizmom za transmisijo in prisilno zaporo
- 2 Vzvod za sprostitev prisilne zapore pri nepravilnem stiskanju
- 3 Nazobčan kolešček za nastavitev moči stiskanja (s fiksirnim vijakom)
- 4 Par vložkov

Menjava parov vložkov

Priloženih je skupno 6 parov vložkov. Oba dela posameznih parov vložkov sta označena z „E1“ do „E6“.

Za odstranjevanje para vložkov iz stiskalnih klešč odprite stiskalne klešče, nato pa oba kosa enostavno odstranite, tako da ju povlečete naprej. Nato želeni drugi par vložkov v celoti vstavite v stiskalne klešče.



Obvezno pazite na to, da v stiskalne klešče vedno vstavite oba kosa, ki se skladata med seboj (ki imata enako oznako, npr. „E1“). V nasprotnem primeru pravilen postopek stiskanja ni možen, poleg tega pa se stiskalne klešče oz. vložki poškodujejo.

Postopek stiskanja

Glede na obstoječi stiskalni konektor izberite ustrezen par vložkov za stiskalne klešče, nato pa stiskalni konektor vstavite v ustrezno odprtino.

Ročaja (1) stiskalnih klešč močno stisnite skupaj. Z mehanizmom za transmisijo v ročajih se moč stiskanja ojača.

Ko je dosežena moč stiskanja, ki ste jo izbrali z nazobčanim koleščkom (3), se prisilna zapora in s tem ročaja samodejno sprostijo, stiskalni konektor pa lahko odstranite iz klešč.

Nastavitev moči stiskanja

Najprej v celoti odvijte fiksirni vijak nazobčanega koleščka (3). Pri tem stiskalne klešče ne smejo biti stisnjene, temveč morata biti ročaja popolnoma odprta.

Za zmanjšanje moči stiskanja nazobčan kolešček vrtite v smeri „-“ oz. za povečanje moči stiskanja v smeri „+“.

Nato nazobčan kolešček (3) ponovno fiksirajte z vijakom, ki ste ga na začetku odvili (pod nazobčanim koleščkom se nahajata 2 navoja (glejte krog v desni sliki), tako da imate na voljo skupno 12 stopenj za nastavitev moči stiskanja).



Sprostitev prisilne zapore z vzvodom za sprostitvev

Pri nepravilnem stiskanju lahko prisilno zaporo stiskalnih klešč predčasno sprostite, tako da premaknete vzvod za sprostitvev (2), npr. s pomočjo izvijača ipd., v smeri sprednje strani (vložki).

Nato lahko ročaja premaknete narazen in neuporaben stiskalni konektor odstranite.

Vzdrževanje in čiščenje

Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate. Vzdrževalna dela ali popravila sme izvajati samo strokovnjak.

Izdelek čistite s suho, mehko in čisto krpo.

Tehnični podatki

Mere pribl.: 225 x 67 x 21 mm (D x Š x V, z vložkom)
Teža pribl.: 500 g (z vložkom)
Nastavitev moči stiskanja: da, 12 stopenj

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2015 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Stiskalne klešče Toolcraft,
7-delni komplet**
Kat. št.: **81 86 45**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.