



Bestell-Nr.

Vp. **Trennschalter**

Für Batterie - und Zündstrom,
mit Schaltschlüssel, wahlweise Schaltung für
+ oder - Leitung.
Schaftschlüssel 9SL 706 729-011 (Vp. 10)
in "Aus"-Stellung abziehbar, Stromabgabe
unterbrochen. 2 Schraubanschlüsse.

2 Schaltstellungen: 0 = aus, 1 = ein.

Max. Belastung:
1000A bei 12V (10 Sek.),
500A bei 24V (10 Sek.).

Die Belastbarkeit bei Dauerzustand beträgt
max. 50A bei max. 80° C Umgebungstemperatur
und einer mit Ringzungen angeschlossenen
Leitung von 35 mm².

Schutzart DIN 40 050 - IPX 2.

6EK 002 843-002
6EK 002 843-007

1 ~~Batterieschalter~~
120

6EK 002 843-001

1 in SB-Faltschachtel

6EK 002 843-013

1 **seewasserfest**
Schutzart DIN 40 050 - IPX 2/IPX 4.

Für Batterie-Hauptleitung, mit Schaltschlüssel,
wahlweise Schaltung für + oder - Leitung.
Schaftschlüssel 9SL 042 991-001 (Vp. 1)
in "Aus"-Stellung abziehbar, Stromabgabe
unterbrochen. 2 Schraubanschlüsse.

2 Schaltstellungen: 0 = aus, 1 = ein.

Max. Belastung: 2500A bei 24V (10 Sek.)
= VDA 72 750.

6EK 001 559-001

1 **Batterieschalter**
mit je 1 Schraube für die Schraubanschlüsse

6EK 001 559-011

24 mit je 2 Schrauben für die Schraubanschlüsse