

# NÁVOD K OBSLUZE

**FKtechnics**<sup>®</sup>

**CONRAD**  
partner

## Accutire Key Chain

Elektronický digitální měřič tlaku pneumatik MS 46



**Obj.č. : 854062**

### Specifikace:

Rozsah měření: 0,4 až 6,8 bar  
Přesnost: +/- 1% + LSD  
Teplotní rozsah: -18°C až + 33°C  
Provoz pomocí nevyměnitelné lithiové knoflíkové baterie

1. Accutire MS46 se při použití automaticky zapíná i vypíná
2. Stiskněte trysku přístroje MS46 kolmo na špičku ventilku pneumatiky. Dbejte na to, aby Accutire seděl přímo na ventilu a z Vašich pneumatik nemohl ucházet vzduch. (Dokud je slyšitelný zvuk, není Accutire správně nasazený!)
3. Ponechte Accutire tak dlouho na ventilu, dokud se neaktivuje displej Accutire a na displeji se nezobrazí měřená hodnota (tlak vzduchu v barech).
4. Nyní Accutire z ventilku odejměte a přečtěte hodnotu měření z displeje.
5. Můžete provádět ihned další měření, i když je na displeji zobrazena předchozí hodnota.
6. Accutire MS46 se automaticky zapíná a vypíná.

### Kalibrace:

Čas od času je třeba Accutire MS46 znovu kalibrovat (nastavit 0!) To je zvláště nutné při použití za extrémně vysokých nebo nízkých teplotách prostředí. Proto přitiskněte MS46 krátce k ventilku pneumatiky a ihned ho odstraňte. Nemělo by se provést kompletní měření, měl by se pouze krátce nechat působit tlak na MS46. Jakmile se displej rozbliká, odstraňte Accutire z ventilku a Accutire je nově kalibrovaný.

### Co dělat když:

**Nezobrazí se měřená hodnota?** – Znovu dodržte výše uvedený návod k použití!

**Na displeji se zobrazí „L“?** – Lithiová baterie je vybitá a přístroj je nepoužitelný.

**Když se zobrazí neobvykle vysoké nebo nízká hodnota měření?** – Ujistěte se, zda jste dodrželi kroky 1-6 návodu k použití a že neprovádíte měření na studených pneumatikách, které více jak 7 hodin nebyly v provozu.

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronics.  
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.

Změny vyhrazeny !  
12/2005

Cechm.J.