



**DODATEN SOLARNI MODUL PX85WP**

**Št. izdelka: 110258**

## KAZALO

1	OPIS .....	3
2	TEHNIČNI PODATKI.....	3

## 1 OPIS

Solarni modul PX 85 je sestavljen iz 39 celic. Celice so narejene in poli kristalastega silikona in se odlikujejo z izredno visokim tokom, celo ob oblačnih dneh. Skupna moč znaša do 85W.

Specifična lastnost modula je homogena barva. Temno ozadje celic in črn aluminijast okvir podajata harmoničen prikaz.

Ta preverjen model modula ščiti solarne celice pred vlago, ponuja visoko UV stabilnost in omogoča termično raztezanje modulov. Sprednja plast je narejena iz ojačanega solarnega stekla. Solarno steklo in laminat sta povezana v enoto in povezana z torzijsko togim aluminijevim okvirjem. Ti moduli so dobro zaščiteni pred mehanskimi in klimatskimi vplivi. Električna povezava je vgrajena v škatli, ki je odporna pred vremenskimi vplivi, v kateri so tudi vgrajene zaščitne diode.

Solarni modul se uporablja v majhnih solarnih pripravah in tudi v telekomunikacijskih objektih. Zaradi visokega toka je ta tip modula zelo primeren za polnjenje baterij.

## 2 TEHNIČNI PODATKI

Moč:	85Wp
Nazivni tok:	4,85A
Nazivna napetost:	17,5V
Tok kratkega stika:	5,50A
Napetost prostega teka:	21,5V
Maksimalen tok sistema:	600V
Mere (DxŠxV):	1477x660x35 mm
Teža:	11,9 kg



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Dodaten solarni modul PX85Wp**  
Kat. št.: **110258**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**