

ENGLISH

How it works

Pests are repelled because they cannot adapt to the constantly changing ultrasonic signals emitted by the unit. The environment becomes hostile and uncomfortable. They are forced to leave the area. The unit should be kept away from hamsters, gerbils and pet mice. Independent laboratory testing has proven these units to be an effective form of pest control.

About Ultrasound

Ultrasonic sounds (above 20.000 Hz) are nearly silent to humans and most animals. Ultrasound cannot travel through walls. The signals bounce off hard surfaces causing a ricochet effect. The signals are absorbed by soft materials such as carpet, curtains and furniture which may diminish the effectiveness of the unit. For best results, do not place behind furniture, curtains, etc..

For the model 0220 :

Outdoors, the unit will protect about 75 m².

Protection will vary based upon temperature, humidity and other factors.

The unit can be operated with a 9v battery. If used continuously, battery life is 2 – 4 days.

Mode setting "A" : To repel Fleas, Moths and Spiders.

For best results, place the unit 20 – 50 cm above the floor

Mode setting "B" : To repel Mice. For best results, place the unit from 5 – 60 cm above the floor.

ONLY THE MODELS 0300 + 0600 ALSO REPEL RATS.

All units are safe for use around humans, unborn children, and non-rodent pests such as dogs, cats, birds and reptiles.

FRANCAIS

Comment ça marche ?

Les nuisibles s'en vont car ils ne peuvent pas s'adapter aux puissants ultrasons dont la fréquence change constamment. Leur environnement devient hostile car ils ne peuvent plus entendre un éventuel danger et ils quittent les lieux. Les rongeurs domestiques tels que hamster, souris blanches ... ne peuvent pas être installés dans une pièce protégée par un appareil. Des laboratoires indépendants ont démontré l'efficacité des ultrasons à repousser les nuisibles.

A propos des ultrasons

Les sons dont la fréquence est supérieure à 25KHz sont inaudibles pour les humains ainsi que pour les chiens, chats et animaux de ferme, ce sont des « ultrasons ». Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux doux tels que tapis et rideaux, et ne traversent pas les murs. Pour un bon résultat, n'installez pas l'appareil derrière un meuble ou une tenture.

Branchez l'appareil dans une prise 220-240V. Le témoin lumineux rouge atteste du bon fonctionnement de l'appareil. L'appareil ne nécessite aucun entretien. Laissez le branché 24 heures sur 24, mais déplacez le de temps à autre. Pour un meilleur résultat, installez d'autres appareils dans les

pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation. Comptez deux semaines pour obtenir un résultat visible. Pour éviter que les nuisibles ne reviennent, ne débranchez pas les appareils.

SEULS LES MODELES 0300 et 0600 SONT EFFICACES CONTRE LES RATS

Pour le modèle 0220 :

A l'extérieur, cet appareil peut protéger jusqu'à 75 m² : la surface protégée dépend surtout de la température et de l'humidité.

Si l'appareil est alimenté par une pile 9V, la durée de vie de la pile est de 2 à 4 jours.

Mode « A » = pour chasser les Araignées, mites, puces et autres insectes. Pour un meilleur résultat, placez l'appareil de 5 à 60cm au-dessus du sol.

Mode « B » = pour chasser les souris

Installation de l'appareil :

Puces, Mites, araignées : placez l'appareil de 20 à 50 cm au-dessus du sol.

Souris et rats : placez l'appareil de 5 à 60 cm au-dessus du sol.

Tous les appareils sont sans dangers pour les humains, les enfants à naître, les chiens, les chats, les oiseaux et les reptiles.

DEUTSCH

Anschluß- und Gebrauchsanweisung

Wirkungsweise

Die Schädlinge können sich nicht an die ständig wechselnden Ultraschallsignale dieses Gerätes anpassen. Die Umgebung wird für die Schädlinge ungemütlich und feindlich. Sie sind gezwungen den Aufenthaltsort zu verlassen. Hamster und Mäuse, die als Haustiere gehalten werden, sind von den Ultraschallwellen zu schützen. Unabhängige Labortests haben bewiesen, daß die Geräte eine wirksame Schädlingsbekämpfungsmethode darstellen.

ULTRASCHALL-INFO

Ultraschalltöne über 20.000 Hz sind für das menschliche Ohr und die meisten Tiere fast nicht hörbar. Ultraschall kann nicht durch Wände, geschlossene Türen und Einrichtungsgegenstände dringen. Die Schallwellen prallen von diesen harten Oberflächen ab und verursachen einen Querschlägereffekt. Ultraschall wird von weichen Materialien wie Teppichen, Vorhängen, Stoffmöbeln absorbiert. Dies kann die Wirksamkeit des Gerätes reduzieren. Für beste Resultate vermeiden Sie das Gerät in Ecken, hinter Einrichtungsgegenständen und hinter Vorhängen anzuschließen.

Modell 0220

Im Freien beschützt das Gerät za. 75m². Der Schutz kann sich nach Temperatur, Feuchtigkeit und aufgrund anderer Faktoren ändern.

Das Gerät wird mit einer 9V Batterie betrieben. Bei dauerndem Einsatz beträgt die Lebensdauer der Batterie 2 - 4 Tage.

Einstellung „A“: Verscheuchen von Fliegen, Motten und Spinnen. Für beste Ergebnisse, 20 – 50 cm über dem Boden.

Einstellung „B“: Verscheuchen von Mäusen. Für beste Ergebnisse, 5 – 60 cm über dem Boden.