

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge
76 mm Feder = 23,5 mm, Stößel = 10 mm aus Kunststoff



Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Antriebskopf für Positionsschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnnummer	3SE5000-0AR03
<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter 	
Eignung zur Verwendung Sicherheitsschalter	Nein

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	
Schutzart IP	IP65/IP67
Schockfestigkeit	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 	
Schwingfestigkeit	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> typisch 	
Material des Gehäuses des Schalterkopfes	Kunststoff
Wirkprinzip	mechanisch

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
--	------

Gehäuse

Beschichtung des Gehäuses	sonstige
---------------------------	----------

Antriebskopf

Ausführung des Betätigungselements	Federstab, ges, Länge=76 mm (Feder 23,5 mm+Kunststoffstößel 10 mm)
Form des Schalterkopfes	Feder
Außendurchmesser des Schalterkopfes	6 mm

Kommunikation/ Protokoll

Ausführung der Schnittstelle	ohne
------------------------------	------




Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	-25 ... +85 °C -40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Verriegelbare Steckbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	 EAC
	spezielle Prüfbescheinigungen n	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR03>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AR03>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AR03>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR03&lang=de



letzte Änderung:

19.07.2018