



## TOOLCRAFT

### Használati útmutató

## Nagyítós lámpa, 12 W, 3 dioptria

**Rend. sz.: 82 16 68**

### 1. Rendeltetéseszerű használat

A 12 W, 3 dioptriás nagyítós lámpa munkaasztalok megvilágítására szolgál, és el van látva egy nagylöbűveggel. A lámpa talpában egy kis alkatrészék tárolására alkalmas rekesz található. Csak

230 /AC, 50Hz hálózati feszültséghez csatlakoztatható. A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.

Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából be lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes európai és nemzeti irányelvek követelményeit.

követelményeit. A CE konformitás igazolva van, a megfelelő dokumentumok a gyártónál vannak letéve.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Az előbbiekben leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezenkívül ez olyan veszélyekkel járhat, mint pl. a rövidzárlat, tűz, áramütés stb. Alaposan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.

### 2. A szállítás tartalma

- Nagyítós lámpa
- Használati útmutató

### 3. Biztonsági tudnivalók

**! Olyan károk esetén, amelyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkokért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!**

**A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.**

#### Személyi biztonság

- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni, ill. kihúzni.

- Használat közben ne nézzen bele a fényforrásba.

- A világítás nagyítóval sose nézzen erős fényforrásba, mint pl. LED-lámpa vagy lézersugár.

Az ekkor előálló optikai hatás károsíthatja a szemet.

- Ne öntsön ki folyadékot a lámpa fölé. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.

- A készülék munkalámpa, nem pedig gyerekjáték. Nem való gyerek kezébe.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

#### A termék biztonsága

- A hálózati zsinórt tartsa távol éles tárgyaktól.
- Ne húzza ki a dugót a hálózati dugaszoló aljzatból a vezetéknél fogva! Csak a dugó markolatánál fogva húzza ki.

- Ne hordozza a lámpát a hálózati vezetéknél fogva, és ne húzza azt meg erősen.
- A lámpa kikapcsolt állapotban is kapcsolatban van a hálózattal. Ahhoz, hogy teljesen le legyen választva a hálózatról, a hálózati dugót ki kell húzni a dugaszoló aljzataból.
- Amikor a nagyítót nem használja, takarja le a fejet a műanyag fedéllel, különben erős napsugárzás esetén a gyűjtőlencse hatás miatt égés veszélye állhat elő.

- Ne működtesse a lámpát felügyelet nélkül.
- Ellenőrizze a lámpát időről időre sérülések szempontjából. Ha a lámpán vagy a csatlakozó vezetéken sérüléseket észlel, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljzat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Ezután ne használja a készüléket tovább, hanem vigye el egy szakszervizbe.
- Ne tegye ki a lámpát erős mechanikai igénybevételnek. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet, erős rezgések, nagy nedvesség, csepegő- vagy freccsenő víz behatásának.

#### Egyéb

- Karbantartást, beszbályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

### 4. Lámpa felállítása

**! Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe(pl. függönyök, dekorációs anyagok, stb.).**

- Vegye ki a lámpát a csomagolásból és állítsa azt egy sima és egyenes felületre, egy fali hálózati csatlakozó közelébe.

- Irányozza be a lámpafejet és a lámpa karját kívánság szerint.

### 5. Csatlakoztatás / üzembe helyezés

**! Ne működtesse a lámpát soha a védőborító nélkül, vagy sérült védőborítóval. Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség egyezik-e a lámpán megadott feszültséggel. A hálózati dugaszoló aljzatnak a dugó bedugása után is könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy meghibásodás esetén gyorsan és veszélytelenül lehessen a lámpát a hálózatról leválasztani.**

- Fektesse úgy a hálózati kábelt, hogy ne botolhasson el benne senki.
- Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.
- A lámpát a talpán található kapcsolóval kapcsolja be.
  - „O” állás: lámpa kikapcsolva
  - „I” állás: lámpa bekapcsolva
- Ha szükséges, a nagyító feletti fedelet hajtsa fel, hogy a nagyító optikát használhassa.
- Használat után hajtsa vissza a nagyító feletti fedelet.

### 6. Fényforrás cseréje

**! A fényforrás cseréje előtt válassza le a lámpát a hálózatról (húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!). A bekapcsolt izzók forrók. Az égési sérülés elkerülése érdekében hagyja legalább 5 percig hűlni az izzót, mielőtt kicserélné. Ne használjon olyan izzót, aminek a teljesítménye nagyobb, mint amilyen meg van adva a Műszaki adatok-ban, mert túlterheli a lámpát.**

- Oldja ki a lámpa fején található csavart, ami a védőborítást tartja.
- Vegye le a védőborítót a lámpa fejről.
- Húzza ki a gyűrű formájú fényforrást a két tartó kapocsból.
- Húzza ki a fényforrást a foglalatból és cserélje ki azt egy azonos típusú fényforrásra.
- Nyomja vissza a fényforrást a két tartó kapocsba.
- Helyezze vissza a védőborítást és rögzítse vissza egy csavarral.

### 7. Karbantartás és ápolás



**Mindíg húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzataból, mielőtt a lámpát tisztítja.**

**Semmi esetre se kerüljön nedvesség vagy víz a készülék belsejébe.**

A lámpát a fényforráscserén kívül nem kell karbantartani. Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

### 8. Eltávolítás

✕ Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülégeit az elektromos hulladékok kommunális gyűjtőhelyére eljuttatni.

Az áthúzott szeméttartály kerekekkel azt jelenti, hogy a jelölt terméket le kell adni egy elektromos és elektronikus hulladékokat gyűjtő helyen, hogy ismét használható nyersanyaggá alakuljon.

### 9. Műszaki adatok:

tápfeszültség:	230 V/AC, 50 Hz
Fényforrás:	Fénycső, 230 V / 12 W / T4, foglalat: G10q
Nagyító:	93 mm, 3 dioptria, 1,75-szoros nagyítás
	25 mm, 12 dioptria, 4-szeres nagyítás
Üzemi hőmérséklet:	-5°C ... +40°C,
Méret (Sz x Ma x Mé)	210 x 510 x 160 mm
súly:	1,9 kg

<p><b>Soha ne helyezze a készüléket instabil alpra. Ha leesik, személyi sérülést okozhat.</b></p> <p>A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotóképiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozóépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos.</p>	<p><b>Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl.függönyt) ne vigyen neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe. Különben tűzveszély áll fenn. A teljes lámpát gyerekek által el nem érhető helyen állítsa fel. A gyerekek feldönthetik a lámpát, amitől megsérülhetnek, vagy tüzet okozhatnak. Működés közben soha ne takarja le a lámpát.</b></p>
--	--

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

A műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk.

© 2009 by Conrad Electronic SE.

\*02\_11/09\_01-SB