



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Čelovka LED-X5, 35/11 lm



Obj. č.: 86 86 32



Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čelovky X5.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti

Test odolnosti: pád z výšky 9 m

5 ks supersvítivých 5 mm LED barvy studené bílé

3-režimové tlačítko (High/Low/Off)

Polykarbonátové tělo s pogumovanou povrchovou úpravou pro maximální odolnost

Kompaktní a lehká čelovka

Naklápěcí světlo v rozsahu 60°

Čočka se zvětšovacím sklem

Prošlo testem odolnosti při extrémní teplotě

IPX4 voděodolnost

10 000 spínacích cyklů tlačítka

Uvedení do provozu

Vložte do čelovky 3 baterie typu AAA, polarita je vyznačená uvnitř přihrádky. Upínací popruh je volně nastavitelný podle obvodu lebky uživatele. Světlo lze naklápět.

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí a vypnutí světla zmáčkněte tlačítko na svítilně. Při použití na pozemních komunikacích se řiďte dopravními předpisy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nástěnných hodin. Případné opravy světle odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. K čištění pouzdra hodin používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Technické údaje

Napájení:	3x baterie AAA 1,5 V
Světelný zdroj:	5x 5 mm studená bílá LED
Světelná intenzita:	2 režimy (High = 35lm nebo 150cd, Low = 11lm nebo 58cd)
Dosah:	24m High/ 15m Low (vzdálenost mezi max.intenzitou a intenzitou 0,25 lux)
Hmotnost:	64 g (bez baterií)
Materiál:	PP, ABS, PC, TPR, všechny kontakty jsou bronzové nebo z poniklované oceli.
Doba provozu:	High = 19 hodin, Low = 40 hodin



Rozměry:

A = 60 mm

B = 40 mm

Záruka

Na čelovku LED-X5 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2014