

KERN FKT36K0.1L

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de conteo:	si
Función de conversión:	si
Función de dosificación:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función estadística:	si
Función PRE-TARE:	si
Función SLEEP:	si
Función standby:	si
Indicador de hora:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si
Pesajes inferiores:	Gancho

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	470 x 470 x 190 mm
Peso bruto:	7,600 kg
Peso neto:	6,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	36 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	500 mg
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (E2); 10 kg (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	200 mg
Resolución:	360000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	* ct dwt g kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,800 cm
Dígitos de alto de pantalla:	4 mm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	100 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	1 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	360000

KERN FKT36K0.1L



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	350 x 390 x 120 mm
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	340 x 240 mm