

KERN HTS3T-3AM

Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 kg
Linealidad:	1 kg
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,001
Reproducibilidad:	1 kg
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	20 kg
Clase de verificación:	III
IJkwaarde [e]:	1 kg
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función standby:	si
------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	10 %
Temperatura ambiental mínima:	-20 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a: AUS CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	150 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-132H
Verificación:	950-132H

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	300 x 550 x 250 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	10 kg
Peso neto:	8,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

KERN HTS3T-3AM

Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]



Diseno

Dimensiones del aparato indicador
(AxPxA): 270 x 175 x 190 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 200 x 181 x 407 mm

Material carcasa: Aluminium fundido