

KERN HTS3T-3AM

Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	1 kg
Portée [Max]:	3 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,001
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	20 kg
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	1 kg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Stand-by: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	10 %
Température ambiante minimale:	-20 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	150 h
Durée de fonction:	100 h
n/a:	AUS CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS:	963-132H
Homologation:	950-132H

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Crochet peseur

KERN HTS3T-3AM

Robuste Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen mit Eichzulassung [M]



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	300 x 550 x 250 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	10 kg
Poids net:	8,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	270 x 175 x 190 mm
Dimensions totales (LxPxH):	200 x 181 x 407 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium