



**PL Instrukcja obsługi**

# Odbiornik muzyczny Bluetooth® do słuchawek

Nr produktu 1574605

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do przesyłania muzyki z urządzeń Bluetooth® do analogowych urządzeń audio do wejściem 3,5 mm typu jack. Ten produkt jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym. Można go podłączyć do urządzeń wyposażonych w analogowe wejście audio (gniazdo 3,5 mm typu jack). Rozmowy telefoniczne do podłączonego urządzenia audio (urządzenie przenośne) mogą być również transmitowane i odbierane.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bluetooth® to zastrzeżony na całym świecie znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

## Zakres dostawy

- Odbiornik muzyczny z łącznością Bluetooth®
- Kabel do ładowania USB (27 cm)
- Instrukcja obsługi.



## Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

## Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

### a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.


### b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie powłoki akumulatora może spowodować wybuch i pożar! W przeciwieństwie do zwykłych baterii/akumulatorów (np. typ AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale raczej delikatną folię z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie powoduj zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

### c) Osoby i produkt

- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakiegokolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz oddany do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że przy ustawianiu przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy nadmiernej głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

## Elementy obsługowe



- 1 Przycisk wielofunkcyjny ze wskaźnikiem LED
- 2 Wtyczka typu jack 3,5 mm
- 3 Przyłącze micro USB
- 4 Mikrofon

## Uruchomienie

### a) Ładowanie wewnętrznego akumulatora

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
- Podłącz wtyczkę micro USB do przyłącza micro USB (3) produktu i podłącz wtyczkę USB A kabla micro USB do standardowego źródła zasilania USB. Ładowanie rozpoczyna się z chwilą dostarczenia prądu przez źródło zasilania USB.
- Wskaźnik LED (1) sygnalizuje ładowanie wewnętrznego akumulatora poprzez świecenie diody w kolorze czerwonym.
- Wskaźnik LED świeci na niebiesko, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
- Po naładowaniu odłącz produkt od źródła zasilania USB.

### b) Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez okres 3 sekund przycisk wielofunkcyjny (1). Wskaźnik LED (1) świeci się. Po włączeniu miga dwukrotnie w dłuższych odstępach czasu.
- Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez okres 3 sekund przycisk wielofunkcyjny (1). Wskaźnik LED (1) miga krótko w kolorze czerwonym, w celu potwierdzenia wyłączenia.

### c) Parowanie odbiornika z urządzeniem Bluetooth®

- Przed możliwą bezkablową transmisją między urządzeniem Bluetooth® (urządzenie sygnału audio) i produktem, oba urządzenia muszą być ze sobą sprzężone. Proces ten nazywany jest "parowaniem" lub „sprzężeniem”.
- Umieść produkt i sprzężane urządzenie Bluetooth® w odległości ok. 1 m od siebie. Należy unikać przy tym zakłóceń, które utrudniają komunikację radiową, np. silne pole elektromagnetyczne w pobliżu, metalowe obiekty lub rozdzielanie urządzeń ścianami z żelbetu.
- Upewnij się, że sprzężane urządzenie Bluetooth® dysponuje wszystkimi potrzebnymi sterownikami Bluetooth®. Aby zainstalować najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową danego producenta.

- Włącz urządzenie Bluetooth®, z którym produkt ma zostać połączony i w razie potrzeby uaktywnij tryb parowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wskazówkami sprzęganego urządzenia Bluetooth®. Są one charakterystyczne dla produktu i różnią się one nieco w zależności od producenta i konstrukcji. Urządzenie szuka urządzeń Bluetooth® w zakresie odbioru.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez ok. 6 sekund, aby przejść do trybu parowania produktu. Wskaźnik LED (1) miga w kolorze czerwonym i niebieskim, jeśli jeszcze nie ma połączenia.
- Wybierz oznaczenie urządzenia "BTR005" na urządzeniu sygnału audio (np. telefon komórkowy, laptop), gdy zostanie wykryty odbiornik muzyczny, aby sparować oba urządzenia.
- Do parowania z urządzeniami Bluetooth® może być ewentualnie potrzebne hasło. Podaj hasło, ew. spróbuj wpisać „0000” i potwierdź wpis.
- Po pomyślnym zakończeniu parowania kilkakrotnie miga szybko wskaźnik LED (1).
- Jeśli próba sparowania nie powiedzie się (brak połączenia po 3 minutach), wyłącz produkt i ponownie spróbuj sparować w opisany powyżej sposób.

→ Z odbiornikiem muzycznym możesz sparować jeszcze drugie urządzenie Bluetooth®.

#### d) Odtwarzanie muzyki

- Podłącz odbiornik muzyczny z urządzeniem audio do odtwarzania do wejścia typu jack 3,5 mm, np. słuchawek lub przenośnego głośnika.
- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu sygnału audio lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (1) na odbiorniku muzycznym.
- Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (1) podczas odtwarzania utworu zatrzymuje odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie ponownie uruchamia odtwarzanie. Uruchomienie odtwarzania utworu
- Odtwarzanie, ustawienia głośności i inne funkcje można wygodnie sterować elementami obsługowymi urządzenia sygnału audio.
- Odbiornik muzyczny wyłącza się automatycznie po 10 minutach, jeżeli nie jest używany.

#### e) Rozmowy telefoniczne - odbieranie/kończenie/odrzućcie

- Gdy odbiornik muzyczny jest połączony z przenośnym urządzeniem z funkcją telefonowania, w przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego, aktualnie odtwarzany utwór zostaje przerwany i rozlega się sygnał dzwonienia.
- Aby odebrać przychodzące połączenie telefoniczne, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) na odbiorniku muzycznym. Aby odrzucić połączenie telefoniczne, naciśnij i przytrzymaj go przez 1 sekundę.
- Aby zakończyć odebrane połączenie telefoniczne, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (1) podczas rozmowy.
- Aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer, naciśnij dwa razy krótko przycisk wielofunkcyjny (1); aby przerwać wybieranie, naciśnij ten przycisk jeden raz krótko.
- Możesz również korzystać ze zwykłych elementów obsługowych przenośnego urządzenia, aby odebrać i zakończyć połączenie telefoniczne.

→ Mów w miarę możliwości w kierunku mikrofonu (4) i upewnij się, że mikrofon nie jest zakryty przez przedmioty lub znajduje się w niedostępnym miejscu np. w schowku samochodu.

#### f) Wskazówki dotyczące wyszukiwania usterek

- Kiedy funkcje nie działają lub ich brakuje, sprawdź, czy są zainstalowane wszystkie i najnowsze sterowniki Bluetooth®.
- Pamiętaj, że funkcje zdalnego sterowania produktu nie są obsługiwane przez wszystkie źródła sygnału audio (np. smartfony). Sprawdź zakres funkcji swojego urządzenia (protokół AVRCP musi być obsługiwany) i odwiedź strony internetowe producenta Twojego smartfona itp. Aktualizacja może okazać się pomocna.
- Jeżeli sygnał audio nie jest słyszalny, zwiększ głośność lub wykonaj ponownie połączenie Bluetooth® lub ponownie sparuj.
- Jeżeli słyszalne są trzaski i zakłócenia, upewnij się, że urządzenie sygnału audio i odbiornik muzyczny nie są oddalone od siebie o więcej niż 10 m. Wyklucz inne zakłócenia odbioru radiowego.

#### Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, aby go wyczyścić.

#### Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

#### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

#### Dane techniczne

Napięcie/prąd wejściowy .....	5 V/DC, maks. 75 mA
Wersja USB .....	2.0
Wersja Bluetooth® .....	4.1 z EDR (Duplex)
Profil Bluetooth® .....	A2DP, AVRCP
Zasięg .....	ok. 10 m
Zakres częstotliwości (akustycznie) .....	20 Hz - 22.000 Hz
Zakres częstotliwości (elektromagnetycznie) ...	2,4 GHz do 2,48 GHz
Stosunek sygnału do szumu .....	≥92 dB
Przylączy .....	3,5 mm jack
Czas ładowania .....	Do 1,5 godziny
Czas pracy akumulatora .....	Ok. 4 do 5 godzin
Nadajnik .....	Klasa 2
Długość przewodu .....	27 cm
Warunki pracy .....	-10 do +50 °C, 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania .....	-10 do +55 °C, 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	12 x 12 x 66 mm
Ciężar .....	7,4 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

\*1574605\_v2\_0917\_02\_DS\_m\_pl\_(1)