



UVP zzgl. MwSt* : 45,40 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produktname	Multi 9 C60
Produkt oder Komponententyp	Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	C60 UL489
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	1P
Anzahl von geschützten Polen	1
Nennstrom [In]	2 A bei 25 °C
Netzwerkanschluss	AC DC
Technologie der Auslöseeinheit	Thermomagnetisch
Charakteristik	C
Ausschaltvermögen	Icu 10 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2 Icu 10 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2 AIR 10 kA at 60 V DC conforming to UL 489 AIR 10 kA at 120 V AC conforming to UL 489 AIR 5 kA at 240 V AC conforming to UL 489 Icu 10 kA at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 Icu 10 kA at 60 V DC conforming to GB 14048.2 AIR 10 kA at 120 V AC conforming to CSA C22.2 No 5.2 AIR 5 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 5.2 AIR 10 kA at 60 V DC conforming to CSA C22.2 No 5.2
Eignung für Isolation	Ja entspricht EN/IEC 60947-2

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	240 V AC 60 V DC
Grenzwert für magnetische Auslösung	8,5 x In +/- 20 % AC

	12 x In +/- 20 % DC
Begrenzungsklasse	3 entspricht EN/IEC 60947-2
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Betätigungsart	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	107 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	0,11 kg
Farbe	Grau
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Sperrvorrichtung	Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme, oben oder unten fest Draht/Drähte 2,5-25 mm ² max. (AWG 14...AWG 4)
Drahtabsolierungslänge	14 mm oben oder unten
Anzugsmoment	2,5 Nm oben oder unten

Montage

Standards	UL 489 CSA C22.2 Nr. 5 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	UL CSA CCC IEC
Schutzart (IP)	IP40 für modulares Gehäuse entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-2
Überspannungskategorie	IV
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % 55 °C
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0627 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------