

# KERN MPE250K100HM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	250 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	200 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	249,900 kg
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	2500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
Dígitos de alto de pantalla:	5 mm

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	2 kg
Clase de verificación:	III
IJkwaarde [e]:	100 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

## Funciones

Función Data Hold:	si
Función IMC:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	5 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a: Adaptador de red

# KERN MPE250K100HM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-129

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1010 x 450 x 295 mm
Peso bruto:	15 kg
Peso neto:	11,560 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Altura del soporte:	94 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	200 x 55 x 128 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	365 x 360 x 80 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	365 x 460 x 2134 mm
Material carcasa:	Acero lacado
Material de plato de pesaje:	Plástico
Nivel de burbuja:	si