

## HAUPTMERKMALE

- Falltesterprobt aus 9m Höhe
- Gummierter Körper mit schlagabsorbierender und erschütterungsresistenter Innenkonstruktion
- Entworfen für maximale Haltbarkeit und Einfachheit
- Kompakt und leicht
- 5 x 5mm LEDs und 2 Modi: 35 Lumen und 11 Lumen (energiesparend)
- Batterielaufzeit (Alkali Batterien inkl.): 19 Std. und 40 Std. im Energiesparmodus
- 24m Leuchtweite
- IPX4 wasserresistent
- 3 Jahre Garantie
- Erhältlich ab 01. September 2011



## TECHNISCHE DATEN

- Taschenlampen.....1
- Tiefe (mm).....44
- Höhe (mm).....40
- Gewicht (g).....65
- Batterien.....3 x AAA
- Gehäuse.....PC, TPR

## ZUBEHÖR

## PREISDATEN

- Unverbindliche Preisempfehlung.....14,99 €/Stk.

VERPACKUNG	BLISTER	INNENKARTON	MASTERKARTON	PALETTE
Breite (mm)	100		245	800
Höhe (mm)	230		115	1.185
Tiefe (mm)	40		170	1.200
Gewicht (g)	124		612	
VKB-Nr.	17730 101 421			
EAN	40 08496 68283 6		40 08496 68284 3	40 08496 68285 0
Kleinste Bestelleinheit	4			